

FOOTMASTER


FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Numer zamówienia 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ○○○○○

Hałas ruchowy ○○○○○

Odejście ○○○○○

Odporność na korozję ○○○○○

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu Footmaster

Typ Kółko obrotowe

Nośność przy 3 km/h 630 kg

Zakres temperatur (minimalny) -10 °C

Zakres temperatur (maksymalny) 90 °C

Wysokość całkowita 200 mm

Szerokość całkowita 155 mm

Waga całkowita 14,68 kg

KOŁO

Łożysko	Nieobrobione Piasta
Średnica	150 mm
Szerokość Bieżnia	40 mm
Szerokość korpusu	40 mm

OBUDOWA

Wysięg	35 mm
Promień działania koła	123 mm
Zasięg działania koła	246 mm
Średnica kopuły	130 mm

MOCOWANIE

Długość płytki	145 mm
Szerokość płytki	145 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	120 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	120 mm
Średnica otworu płytki	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Numer zamówienia 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

