

# ALPHA

3478PIJ160P63

EAN 4031582377859

Numéro de commande 00000797



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha                             |
| Type                            | Roulette fixe                     |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 135 kg                            |
| Statique Capacité de charge     | 270 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Hauteur                         | 200 mm                            |
| Largeur totale                  | 115 mm                            |
| Poids global                    | 1,712 kg                          |

## ROUE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Matériau du corps     | Polypropylène                           |
| Bandage               | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement             | Roulements rouleaux                     |
| Axe                   | Vissé avec écrou                        |
| Couleur Roue          | Noir graphite (RAL9011)                 |
| Pare-fils             | Avec protège-filet                      |
| Diamètre              | 160 mm                                  |
| Largeur du Bandage    | 40 mm                                   |
| Largeur du corps      | 40 mm                                   |
| Dureté du Bandage (A) | 80 Shore A                              |

## CHAPE

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Matériau    | Tôle d'acier, lourde |
| Forme Chape | Galbé                |
| Couleur     | Zingué bleu          |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 137 mm               |
| Largeur de plaque                     | 115 mm               |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 75 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 105 mm               |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                |

# ALPHA

3478PIJ160P63

EAN 4031582377859

Numéro de commande 00000797



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

