

ZETA STAINLESS

8678TOO160P63

EAN 4031582313864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ●

核心属性

产品名称	Zeta stainless
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	800 kg
6 公里/小时的载重	640 kg
导电	否
不锈	是
静态载重	1600 kg
温度范围（最低）	-30 °C
最高温度范围	80 °C
总高	200 mm
总宽度	117 mm
总重量	2.09 kg

支架

外壳材料	不锈钢，重型
支架形状	宽，加强的
颜色	不锈钢

轮子

轮体材料	聚酰胺，重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
侧盖	无螺纹护罩
直径	160 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度（D）	75 岸 D

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	117 mm
上板孔长度（最小）	74 mm
上板孔长度（最大）	80 mm
上板孔宽度（最小）	74 mm
上板孔宽度（最大）	105 mm
上板孔直径	11 mm

ZETA STAINLESS

8678TOO160P63

EAN 4031582313864

订单号 00830199

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

