产品信息

ZETA STAINLESS

8678TOO160P63

EAN 4031582313864



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	Zeta stainless
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	800 kg
6 公里/小时的载重	640 kg
导电	否
不锈	是
静态载重	1600 kg
温度范围（最低）	-30 °C
最高温度范围	80 °C
总高	200 mm
总宽度	117 mm
总重量	2.09 kg

支架

外壳材料	不锈钢，重型
支架形状	宽，加强的
颜色	不锈钢

轮子

轮体材料	聚酰胺，重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
侧盖	无螺纹护罩
直径	160 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 （D）	75 岸 D

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	117 mm
上板孔长度（最小）	74 mm
上板孔长度（最大）	80 mm
上板孔宽度（最小）	74 mm
上板孔宽度（最大）	105 mm
上板孔直径	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA STAINLESS


8678TOO160P63


EAN 4031582313864

订单号 00830199

产品图纸







© Copyright 2026 TENTE International GmbH