

DURATECH SILENT

UOT 125x40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

| | |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ● ○ |
| Atriție | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs | Duratech silent |
| Tip | Roată |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 300 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 600 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -30 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Greutate totală | 0,38 kg |

ROATĂ

| | |
|---|--------------------------------------|
| Material pentru corp | Poliamidă |
| Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie, umeziți |
| Roată | Alb natural |
| Diametru | 125 mm |
| Benză de rulare | 40 mm |
| Diametrul găurii Axă | 8,4 mm |
| Lungime butuc | 45 mm |
| Lățimea corpului | 40 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |

DURATECH SILENT

UOT 125x40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058

Numărul de comandă 00033628
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

