

MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602

Número de comanda 00005566



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Polipropilè
	suau
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Escumat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Negre
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	175 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	8 mm
Longitud del cub	44 mm
Corporació ample	30 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	70 Shore A

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Maxtech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	75 kg
Tracidad de carga estàtica	150 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,3 kg

MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602

Número de comanda 00005566



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

