



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	550 kg
Tracidad de carga estàtica	1100 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C

## RODA

Material corporal	Indefinició
Material de la banda de rodadura	Polipropilè, suau
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	60 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Rodament de boles diàmetre	47 mm
Rodament de boles amplada	14 mm

## DIBUIXOS TÈCNICS

