

## KAPPA LOAD

9652TOO250P63 CL67

EAN 4031582314915

Numero d'ordine 00830408



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ● |
| Rumore                     | ● ● ○ ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ● |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Kappa load                               |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con freno totale          |
| Standard                            | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
| Portata a 4 km/h                    | 1320 kg                                  |
| Portata a 6 km/h                    | 1100 kg                                  |
| Portata statica                     | 2200 kg                                  |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -40 °C                                   |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                                    |
| Altezza totale                      | 305 mm                                   |
| Larghezza complessiva               | 116 mm                                   |
| Peso complessivo                    | 5,289 kg                                 |

## RUOTA

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Materiale del corpo         | Poliammide, pesante |
| Materiale del battistrada   | Identico al nucleo  |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano    |
| Asse                        | Vite con dado       |
| Colore Ruota                | Bianco naturale     |
| Parafili                    | Senza parafili      |
| Diametro                    | 250 mm              |
| Larghezza battistrada       | 50 mm               |
| Larghezza corpo             | 50 mm               |
| Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D          |

## SUPPORTO

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Materiale                 | Ghisa, o ferro forgiato, pesante                        |
| Forma della forcella      | Largo, Rinforzato                                       |
| Cuscinetto del supporto   | Cuscinetto a rulli reggispinga con scanalatura profonda |
| Colore                    | Passivato blu                                           |
| Disassamento              | 61 mm                                                   |
| Raggio di piroettamento   | 187,5 mm                                                |
| Ingombro di piroettamento | 375 mm                                                  |
| Diametro cuffia superiore | 111 mm                                                  |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 135 mm               |
| Larghezza della piastra          | 110 mm               |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm                |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm               |
| Diametro del foro della piastra  | 11 mm                |

# KAPPA LOAD

9652TOO250P63 CL67

EAN 4031582314915

Numero d'ordine 00830408



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

