PRODUCTINFORMATIE

ICS

5327UAX125R05-18x62 INOX

EAN 4031582367546



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●●○
Verloop	●●●●○
Corrosieweerstand	●●●●●

KERNKENMERKEN

Productnaam	ICS
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	162 mm
Totaal gewicht	0,77 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Stift, zwenkend
Offset	38 mm
Uitzwenking	259 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisiekogellagers, afgedicht
Afdekkapjes	Geïntegreerde afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Vaste Stift, rond
Diameter Bout	18 mm
Lengte Bout	62 mm

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS

5327UAX125R05-18x62 INOX

EAN 4031582367546

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen



IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH