

PURETECH

DVR080X30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ○ ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Puretech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 70 kg

Tracidad de carga estàtica 140 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 0,234 kg

RODA

Material corporal Acero de huellas

Material de la banda de rodadura Goma massissa negres, negres

El Bearing Roamiento de rodillos

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 80 mm

Banda de rodadura ample 30 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 12 mm

Longitud del cub 44,4 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 85 Shore A

PURETECH

DVR080X30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

