

PURETECH

DIK 100X32-Ø8,1

EAN 4031582070156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

차체 재질	강판
트레드 재질	단단한 고무 비표시
베어링	큰 볼 베어링
휠 색상	파란색 부동태화
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	100 mm
트레드 폭	32 mm
차축 홀 직경	8 mm
허브 길이	36 mm
차체 너비	32 mm
트레드의 경도(A)	80 Shore A

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Puretech
하우징 유형	휠
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	80 kg
적재 용량 정적	160 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	85 °C
전체 체중	0.444 kg

PURETECH

DIK 100X32-Ø8,1

EAN 4031582070156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

