

LINEA CLINIC

5946UAC150R36-32S300H155 4xM6

EAN 4031582359930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Linea clinic
Тип	Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Стандартний	схожі ліжки EN12531- лікарняні ліжки
ОбВантажопідйомність 3 км/год	150 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год	150 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Так
Статичний Вантажопідйомність	300 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	155 mm
Загальна ширина	71 mm
Загальна вага	1,09 kg
Сертифікація	Протестовано та відстежується TÜV Süd

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Офсет (Зсув)	47,5 mm
Радіус повороту	122,5 mm
Поворотне з'єднання	254 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	150 mm
Протектор	15 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт	32 mm
Довжина Болт	50 mm
Підказка	Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.

Deutscher
Konstruktor
ClubHauptstadt
Interzumproduct
design
awardIF
Design
Award

LINEA CLINIC


5946UAC150R36-32S300H155 4xM6

EAN 4031582359930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Креслення продукту



Deutscher
Konstruktor
Club



Нагорода
Interzum



product
design
award

IF
Дизайн
Award