

# AGILA

2477XSP125R07-Ø19-21,5

EAN 4031582344240

Numéro de commande 00031075



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 41 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 131 mm |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm |

## ROUE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Diamètre           | 125 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm  |

## RACCORD

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Fixation expansible (minimum) | 19 mm   |
| Fixation expansible (maximum) | 21.5 mm |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nom du produit                  | Agila  |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg |
| Conducteur d'électricité        | yes    |
| Inoxydable                      | no     |
| Capacité de charge statique     | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C  |
| Hauteur                         | 163 mm |

