

KAPPA

9680IEP125P63 CL67

EAN 4031582315134

Numero d'ordine 00827746



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●●●

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Kappa
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	300 kg
Portata a 6 km/h	240 kg
Portata statica	600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	85 °C
Altezza totale	170 mm
Larghezza complessiva	110 mm
Peso complessivo	3,736 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Alluminio morbido
Materiale del battistrada	Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Nero (simile a RAL9005)
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (A)	68 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Forma della forcella	Largo, Rinforzato
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Colore	Passivato blu
Disassamento	48 mm
Raggio di piroettamento	112,5 mm
Ingombro di piroettamento	225 mm
	✓
Diametro cuffia superiore	111 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	135 mm
Larghezza della piastra	110 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	75 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	80 mm
Larghezza foro piastra (minima)	75 mm
Larghezza foro piastra (massima)	105 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

KAPPA

9680IEP125P63 CL67

EAN 4031582315134

Numero d'ordine 00827746



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

