

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN

EAN 4031582413175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	○ ○ ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	○ ○ ○ ○ ○
Atriție	○ ○ ○ ○ ○
Rezistență la coroziune	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Footmaster
Tip	Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h	500 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	500 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	90 °C
Înălțime totală	102 mm
Lățime totală	86 mm
Greutate totală	2 kg

FURCA

Culoare	Alb
Offset	46 mm
Raza de pivotare	77,5 mm
Interferență pivotantă	155 mm
Diametru cupolă	86 mm

ROATĂ

Lagăr	Rulment cu role, umezit
Roată	Negru
Diametru	63 mm
Benză de rulare	30 mm
Lățimea corpului	30 mm

RACORD

Diametrul găurii șurub	12 mm
------------------------	-------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN

EAN 4031582413175

Numărul de comandă 00062079
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

