

ALPHA STAINLESS

8470UFD125P62

EAN 4031582346800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha stainless
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	250 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	yes
Statički Nosivost	500 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	155 mm
Ukupna širina	75 mm
Ukupna težina	1.01 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	nerdjajuci čelik, težak
oblik viljaska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	nerdjajuci čelik
ofset	40 mm
okretni radijus	102.5 mm
Otpor okretanju	205 mm
Prečnik kupole	75 mm

TOCAK

Tread hardness	mekan
Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Nošenje	kotrljajuci lezaj, nerdjajuci
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
Prečnik	125 mm
Širina omotac	40 mm
Širina tela	40 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	63 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	105 mm
Širina ploče	85 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	60 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	9 mm

ALPHA STAINLESS

8470UFD125P62

EAN 4031582346800

Broj porudžbine 00035505
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3470U00125P62-neu

