

# NOVATECH

ETP075X50-Ø25 HL50

EAN 4031582340136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Novatech

Тип Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 550 kg

Грузоподъемность статическая 1100 kg

Диапазон температур (минимальный) -20 °C

Диапазон температур (максимальный) 60 °C

## КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Сталь, железо                    |
| Материал протектора     | Полиуретан, Литой                |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                 |
| Диаметр                 | 75 mm                            |
| Ширина Протектор        | 50 mm                            |
| Диаметр отверстия Ось   | 25 mm                            |
| Длина хаба              | 50 mm                            |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                   |
| Тип подшипника          | 6005                             |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

