

ALPHA

3478UFX200P63

EAN 4031582399349



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ● ● ●
Привличане	● ● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha
Тип	Фиксиран Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	400 kg
Товароносимост при 6 км/ч	250 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	800 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	240 mm
Обща ширина	115 mm
Общо тегло	2.29 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, тежък
Форма Вилица	Обхват
Цвят	Синьо покритие

КОЛЕЛО

Tread hardness	мек
Материал на тялото	Полиамид
Материал на резбата	Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Лагер	Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	46 mm
Ширина на тялото	46 mm
Твърдост на Резба (A)	63 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	140 mm
Ширина на плаката	115 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

ALPHA

3478UFX200P63

EAN 4031582399349

Номер на поръчката 00002495

Чертежи на продукта



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

