


E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664
Broj porudžbine 00061635

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	E-Drive flex
Tip kućišta	Pogonska jedinica
Temperaturni opseg (Minimalno)	5 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Ukupna širina	190 mm
Ukupna težina	6,52 kg
Dužina	Maks. 315 mm (aktuirano hitno otpuštanje)
precnik tocka	125 mm, granica habanja 115 mm
omotac Tocak	Cvrsta guma, neobeležena, Shore A 63
sirina tocka	35 mm
Širina	190 mm
Maksimalna sila potiska	25 N
Maksimalna sila podizanja / sila pritiska kontakta	400 N
Visina u kućnom položaju	140 mm
Visina instalacije	170 mm
Hitno otpuštanje	Mehanička
Tip zaštite	IPX4 (spojna voda sa svih strana, svi utikači priključeni)
Dozvoljena temperatura okoline	Radna temperatura od 5°C do 40°C, vlažnost vazduha 90%, nekondenzovanje
Težina	6 kg
Maksimalna brzina	4 km/h
Odstojanje od tla	30 mm
Neravnomernost na zemlji (Minimalno)	-15 mm
Neravnomernost na terenu (maksimalna)	15 mm
Dozvoljena temperatura skladištenja (Minimalno)	-10 °C
Dozvoljena temperatura skladištenja (maksimalna)	45 °C

E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664
Broj porudžbine 00061635

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Nošenje	prirubni tockovi
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
Prečnik	125 mm
Širina omotac	40 mm
Širina tela	40 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	63 Šora A

KUCISTE

Materijal	Električni
oblik viljuska	Vožnja
Boja	plavo cinkovano

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	100 mm
Širina ploče	95 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	60 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	100 mm
Prečnik otvora ploče	9 mm

MOTOR ZA PUTOVANJE POGONSKE JEDINICE MOTOR

Nominalni napon	24 V
Nominalna struja	7 Ah
Nominalni izlaz	73,1 W
Nominalna brzina	174,5 m/mn
Pravac putovanja	napred i nazad

AKTIVIRAČ POGONSKE JEDINICE

Nominalni napon	24 V
Nominalna struja	3,5 Ah
Nominalni izlaz	14,8 W
Nominalna brzina	35,3 m/mn

E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664
Broj porudžbine 00061635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

