ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

DURATECH

MOP 200x50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●●●
Шум от движение	●●○○○
Привличане	●●●●●
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech
Тип	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	3360 kg
Товароносимост при 6 км/ч	2800 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	5600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	2.58 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, супер тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	50 mm
Диаметър на отворите Ос	35 mm
Дължина на центъра	60 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D
Тип лагер	6307

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 200x50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Номер на поръчката 00801262

Чертежи на продукта




DURATECH

MOP 200x50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Номер на поръчката 60801262



© Copyright 2026 TENTE International GmbH