

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	○ ○ ○ ○ ○
Rumore	○ ○ ○ ○ ○
Attrito	○ ○ ○ ○ ○
Resistenza alla corrosione	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Footmaster
Tipo	Ruota girevole
Portata a 3 km/h	1000 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	1000 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	90 °C
Altezza totale	120 mm
Larghezza complessiva	100 mm
Peso complessivo	1,8 kg

SUPPORTO

Colore	Bianco
Disassamento	52 mm
Raggio di piroettamento	89 mm
Ingombro di piroettamento	178 mm
Diametro cuffia superiore	100 mm

RUOTA

Cuscinetto	Cuscinetto a rulli, smorzante
Colore Ruota	Nero
Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	30,5 mm
Larghezza corpo	30,5 mm

FISSAGGIO

Diametro del foro	16 mm
-------------------	-------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274

Numero d'ordine 00062073
Disegni del prodotto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

