

# STYLEA

5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582311044



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ● ● |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Назва продукту                     | Stylea   |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 50 kg  |
| Електропровідність                 | Ні   |
| Нержавіюча сталь                   | Ні   |
| Статичний Вантажопідйомність       | 100 kg   |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C   |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C  |
| Загальна висота                    | 68 mm  |
| Загальна ширина                    | 43 mm  |
| Загальна вага                      | 0,13 kg  |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Матеріал корпусу    | Поліамід                    |
| Вила Форма          | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол    | Стрижень, обертання         |
| Колір               | Графітовий чорний (RAL9011) |
| Офсет (Зсув)        | 25 mm                       |
| Радіус повороту     | 53 mm                       |
| Поворотне з'єднання | 106 mm                      |
| Діаметр ковпачка    | 23 mm                       |

## КОЛЕСО

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Матеріал тіла           | Поліамід                               |
| Матеріал протектору     | Ідентичність з корпусом Колесо         |
| Носіння                 | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Вісь                    | Згинання                               |
| Колір Протектор         | Графітовий чорний (RAL9011)            |
| Колір Колесо            | Графітовий чорний (RAL9011)            |
| Захист різьби           | Без різьби                             |
| Діаметр                 | 65 mm                                  |
| Протектор               | 8 mm                                   |
| Діаметр отвору Вісь     | 0 mm                                   |
| Довжина хаба            | 0 mm                                   |
| Ширина тіла             | 8 mm                                   |
| Твердість Протектор (D) | 65 Прибережна D                        |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                  |   |
|------------------|---|
| Тип налаштування | Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем |
| Діаметр Стрижень | 11 mm                                       |
| Довжина Стрижень | 20 mm                                       |

# STYLEA

5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582311044

Номер замовлення 00074016  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

