



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Supratech
外壳类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	0.24 kg

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	34.9 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

