

## AGILA

2477PIP125P30-11

EAN 4031582362084

Numer zamówienia 00035400



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydańność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ○ ○

Odejście ● ● ● ○ ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

## PODSTAWOWE ATY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Agila                                    |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe z Blokada pełna           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 160 mm                                   |
| Waga całkowita                 | 0,98 kg                                  |

## KOŁO

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen                    |
| Materiał bieżni      | Guma pełna, nie brudzący śladów |
| łożysko              | łożysko kulkowe precyzyjne      |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu                 |
| Średnica             | 125 mm                          |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                           |
| Twardość Bieżnia (A) | 75 Shore A                      |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał               | Arkusze stalowy, średni |
| Kształt Widelec        | Poszerzane              |
| łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe     |
| Wysięg                 | 41 mm                   |
| Promień działania koła | 131 mm                  |
| Zasięg działania koła  | 262 mm                  |

## MOCOWANIE

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ mocowania           | Otwór na śrubę                                                         |
| Średnica otworu Trzpień | 11 mm                                                                  |
| Wskazówka               | Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. |

# AGILA

2477PIP125P30-11

EAN 4031582362084

Numer zamówienia 00035400



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

