

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

Номер заказа 00800241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ● ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Delta twin
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	400 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	800 kg
Диапазон температур (минимальный)	-30 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	111,5 mm
Общая ширина	92 mm
Общий вес	1,93 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Чугун или кованый чугун, тяжелый
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет	Прозрачное Покрытие
Офсет (Смещение)	25 mm
Радиус поворота	62 mm
Поворотное соединение	124 mm
Диаметр купола	73 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Сталь, железо
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Медово-желтый (RAL1005)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	65 mm
Ширина Протектор	30 mm
Ширина тела	30 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Квадратная пластина
Длина пластины	100 mm
Ширина пластины	100 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	63 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	78 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	63 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	78 mm
Диаметр отверстия пластины	10,5 mm

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

Номер заказа 00800241

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

