

DURATECH

MOP 150X80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039

Objednávací číslo 00830848



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Polyamid, velmi těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Průměr otvoru Šroub	35 mm
Délka poklice	90 mm
Šířka těla	80 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D
Typ ložiska	6207

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ○ ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	3600 kg
Nosnost 6 km/h	3000 kg
Statický Nosnost	6000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	2,025 kg

DURATECH

MOP 150X80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039
Objednáací číslo 00830848



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

