

# STEM

S70-10x70 / 10

EAN 4031582419436



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## RACCORD

Type de raccord	Tige filetée avec Collet hexagonal, haut
Tige Diamètre Tige	10 mm
Tige Longueur Tige	70 mm

## PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Axe
Type	Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	200 kg
Hauteur	9 mm
Poids global	0.07 kg