

## AGILA

2470DYK125R47-27-30

EAN 4031582342567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ○ ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта                  | Agila                      |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора  |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 100 kg                     |
| Электропроводящий                  | ✓                          |
| Грузоподъемность статическая       | 200 kg                     |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C                      |
| Общая высота                       | 163 mm                     |
| Общий вес                          | 1,192 kg                   |

## КОЛЕСО

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Материал корпуса        | Листовая сталь                         |
| Материал протектора     | Литая резина, черная, электропроводная |
| Подшипник               | Кронусный шарикоподшипник              |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                       |
| Диаметр                 | 125 mm                                 |
| Ширина Протектор        | 32 mm                                  |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A                         |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Материал              | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы            | Широкая                |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом      |
| Офсет (Смещение)      | 41 mm                  |
| Радиус поворота       | 103,5 mm               |
| Поворотное соединение | 207 mm                 |

## ФИТИНГ

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Тип фитинга                 | Синтетический расширитель, квадратный           |
| Распорный фитинг (минимум)  | 27 mm                                           |
| Распорный фитинг (максимум) | 30 mm                                           |
| Подсказка                   | Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе. |

# AGILA

2470DYK125R47-27-30

EAN 4031582342567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

