

KAPPA LOAD

9651ITP150P63 CL67

EAN 4031582314571

Numéro de commande 00027702



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa load
Capacité de charge à 4 km/h	650 kg
Capacité de charge à 6 km/h	520 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1300 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	200 mm
Largeur totale	110 mm
Poids	4.56 kg

CHAPE

Déport	58 mm
Rayon d'encombrement	137.5 mm
Diamètre d'encombrement	275 mm
Lubrification nipple	1
Diamètre du dôme	111 mm

ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	50 mm
Largeur du corps de roue	50 mm

RACCORD

Longueur de la platine	135 mm
Largeur de la platine	110 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

KAPPA LOAD

9651ITP150P63 CL67

EAN 4031582314571

Numéro de commande 00827702

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

