ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

ICS

5327PJP125S70

EAN 4031582367492



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●●○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	ICS
Тип	Въртящ се Колело с Пълно заключване
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	162 mm
Общо тегло	0.57 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Тънък
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Изместване	38 mm
Интерференция при завъртане	259 mm
Диаметър на резбата	0 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	Интегрирана нишка
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	32 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	ос с резба с шестоъгълен отвор горен
Диаметър Щифт	10 mm
Щифт	17 mm

IF награда за Дизайн

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5327PJP125S70

EAN 4031582367492

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта





IF награда за Дизайн

© Copyright 2026 TENTE International GmbH