

MAXTECH

UAR 125x38-Ø12

EAN 4031582323160



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Maxtech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	300 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	600 kg
Interval de temperatură (minim)	-25 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,32 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment cu role
Roată	Gri albastru (RAL7031)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	38 mm
Diametrul găurii Axă	12 mm
Lungime butuc	44,4 mm
Lățimea corpului	38 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

MAXTECH

UAR 125x38-Ø12

EAN 4031582323160

Numărul de comandă 00030960
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

