

## AGILA

2470DYK050B10-11x31

EAN 4031582341089



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila                            |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 40 kg                            |
| Elektrovadītspējīga                  | Jā                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā kravnesība                  | 80 kg                            |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 72 mm                            |
| Kopējais platums                     | 43 mm                            |
| Kopējais svars                       | 0,24 kg                          |

## KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plašs                  |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes   |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu       |
| Ofsets              | 24 mm                  |
| Pagrieziena rādiuss | 49 mm                  |
| Grozāms savienojums | 98 mm                  |
| Kupola diametrs     | 41 mm                  |

## RITENIS

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Lokšņu tērauds                     |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, melna, elektrovadoša |
| Gūtnis                 | Coni di sfere                      |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                  |
| Diametrs               | 50 mm                              |
| Protektora platums     | 19 mm                              |
| Korpusa platums        | 19 mm                              |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A                        |

## UZSTĀDĪŠANA

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids | Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu |
| Stieņa diametrs    | 11 mm                                      |
| Stieņa garums      | 31 mm                                      |

# AGILA

2470DYK050B10-11x31

EAN 4031582341089

Pasūtījuma numurs 00005184  
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

