

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495232

Номер на поръчката 00800112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ○○○○○

Шум от движение ○○○○○

Привличане ○○○○○

Устойчив на корозия ○○○○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Footmaster

Тип Въртящ се Колело

Товароносимост при 3 км/ч 250 kg

Температурен диапазон (минимален) -10 °C

Температурен диапазон (максимален) 90 °C

Обща височина 123 mm

Обща ширина 131 mm

Общо тегло 5,56 kg

КОЛЕЛО

Лагер	Необорудван център
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	30 mm
Ширина на тялото	30 mm

ВИЛКА

Изместване	30 mm
Радиус на завъртане	81 mm
Интерференция при завъртане	162 mm
Диаметър на купол	104 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Дължина на плаката	112 mm
Ширина на плаката	112 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	92 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	92 mm
Диаметър на отвора на плаката	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495232

Номер на поръчката 00800112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

