

LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-11 7001/3000

EAN 4031582364453



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Levina stainless
Type	Roulette pivotante avec Blocage total
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Oui
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	190 mm
Largeur totale	59 mm
Poids global	0.77 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Slim
Pivot	Deux courses de billes, Renforcé ou Inoxydable
Couleur de la chape	Gris argent (RAL7001)
Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	113 mm
Diamètre d'encombrement	226 mm
Diamètre du dôme	59 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulement à billes de précision, Inoxydable
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	150 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Largeur du corps	32 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	11 mm



Prix
Universal
Design



Deutscher
Designer
Club

LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-11 7001/3000

EAN 4031582364453

Numéro de commande 00038684

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

