

ALPHA STAINLESS

8478BOG080P62



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ○ ○ ○
Атритація	● ● ● ● ●
Стійкість до корозії	● ● ● ● ●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha stainless
Тип	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	100 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Так
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	280 °C
Загальна висота	108 mm
Загальна ширина	85 mm
Загальна вага	0,46 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь, важка
Вила Форма	Широка
Колір	Нержавіюча сталь

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Пластик термосеанс, термостійкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Сухий втулка підшипника
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Протектор	Чорний
Колір Колесо	Чорний
Діаметр	80 mm
Протектор	35 mm
Ширина тіла	35 mm
Твердість Протектор (D)	90 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	100 mm
Ширина тарілки	85 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	77 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	60 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478BOG080P62



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Креслення продукту

