

PURETECH

DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●○○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Puretech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	70 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	140 kg
温度范围 (最低)	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	0.23 kg

轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶, 黑色
轴承	滚柱轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	80 mm
胎面宽度	30 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	44.4 mm
胎面硬度 (A)	85 岸 A

