产品信息

PURETECH

DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	滚柱轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	80 mm
胎面宽度	30 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	44.4 mm
胎面硬度 （A）	85 岸 A

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●○○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Puretech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	70 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	140 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	0.23 kg


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

PURETECH

DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH