

## LEVINA

5377XSP125P50 XL

EAN 4031582404142

Objednávací číslo 00061383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Levina
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	✓
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	161 mm
Celková hmotnost	0,73 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (D)	40 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vídlice	Úzké
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	38,5 mm
Poloměr otáčení	130 mm
Průměr otáčení	260 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	77 mm
Šířka plotny	67 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	56 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	61,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	46,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	51,5 mm
Průměr otvoru plotny	8,5 mm



Ocenění za univerzální Design



Návrhář klub Deutscher

# LEVINA

5377XSP125P50 XL





EAN 4031582404142

Objednáací číslo 00061383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění za  
univerzální  
Design



Návrhář klub  
Deutscher