

DURATECH HEAT

BOG100x35-Ø11

EAN 4031582428377



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	35 mm
Diamètre de l'alésage	11.1 mm
Longueur de moyeu	43.5 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech heat
Capacité de charge à 4 km/h	125 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	250 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	280 °C
Poids	0.25 kg

Product Drawings

