

NOVATECH

ETX085X80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision, étanche
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	85 mm
Largeur du bandage	80 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	85 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Type d'étanchéité	B
Convient pour/à	linde

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	800 kg
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C

NOVATECH

ETX085X80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

