

# ULTRATECH

ICP 200x50-Ø20 HL60 soft cv



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## WIEL

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tread profile                 | convex                          |
| Tread hardness                | zacht                           |
| Materiaal wielkern            | Aluminium                       |
| Materiaal loopvlak            | Ultratech polyurethaan, Gegoten |
| Lagering                      | Precisie kogellagers            |
| Wielkleur                     | Lichtblauw (RAL5012)            |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer   |
| Diameter                      | 200 mm                          |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                           |
| Diameter Asgat                | 20 mm                           |
| Naaflengte                    | 60 mm                           |
| Breedte wielkern              | 50 mm                           |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 75 Shore A                      |

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Ultratech                     |
| Type                         | Wiel                          |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 800 kg                        |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 640 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Nee                           |
| Statisch draagvermogen       | 1600 kg                       |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                         |
| Totaal gewicht               | 1,7 kg                        |


# ULTRATECH

ICP 200x50-Ø20 HL60 soft cv




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Producttekeningen



# ULTRATECH

ICP 200x50-Ø20 HL60 soft cv



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.