



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	800 kg
Nosnost 6 km/h	640 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	245 mm
Stavební výška	98 mm
Celková hmotnost	3,3 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Lubrication nipple	1
Poloměr otáčení	96 mm

KOLO

Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	135 mm
Šířka plotny	110 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

