

ALPHA STAINLESS

8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023

EAN 4031582346695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ● ● ○
Исчезновение	● ● ○ ○ ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ● ●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha stainless
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	80 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Да
Грузоподъемность статическая	160 kg
Диапазон температур (минимальный)	-30 °C
Диапазон температур (максимальный)	250 °C
Общая высота	128 mm
Общая ширина	75 mm
Общий вес	1,03 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Нержавеющая сталь, тяжелая
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Нержавеющая сталь
Офсет (Смещение)	41 mm
Радиус поворота	91 mm
Поворотное соединение	182 mm
Диаметр купола	75 mm

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Алюминий
Материал протектора	Демпфирование, Термостойкий
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Металлический
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	35 mm
Ширина тела	35 mm
Твердость Протектор (A)	75 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	105 mm
Ширина пластины	85 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	60 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Диаметр отверстия пластины	9 mm

ALPHA STAINLESS

8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023

EAN 4031582346695

Номер заказа 00035293

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

