

# NOVATECH

FTP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582329391

Objednávací číslo 00801149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Materiál těla       | Odlitek                  |
| Materiál běhounu    | Polyuretan, Odlitý       |
| Ložisko             | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Kolo          | Medově žlutá (RAL1005)   |
| Ochranná krytka     | S ložiskovým pouzdrem    |
| Průměr              | 100 mm                   |
| Šířka Běhoun        | 50 mm                    |
| Průměr otvoru Šroub | 20 mm                    |
| Délka poklice       | 60 mm                    |
| Šířka těla          | 50 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A)  | 92 Obuv A                |
| Tvrdost Běhoun (D)  | 42 Shore D               |

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ● ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Novatech                     |
| Standardní                  | EN12533 – Heavy duty kolečka |
| Nosnost 4 km/h              | 540 kg                       |
| Nosnost 6 km/h              | 450 kg                       |
| Statický Nosnost            | 900 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                        |
| Celková hmotnost            | 1,668 kg                     |

# NOVATECH

FTP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582329391  
Objednáací číslo 00801149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

