

NOVATECH

FTP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582329391

Objednávací číslo 00801149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrům
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	60 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ● ○

Hlučnost ● ● ● ● ○

Opotřebení ● ● ● ● ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	540 kg
Nosnost 6 km/h	450 kg
Statická Nosnost	900 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	1,668 kg

NOVATECH

FTP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582329391
Objednáací číslo 00801149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

