

## KAPPA

9681IFP125P63 CL67

EAN 4031582366143

Pasūtījuma numurs 00838191



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●●●

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●●●

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Kappa

Korpusa tips Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu

Standarta EN12532 - Transporta aprīkojums

Kravnesība pie 4 km/h 300 kg

Kravnesība pie 6 km/h 240 kg

Statiskā kravnesība 600 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -20 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 85 °C

Kopējais augstums 170 mm

Kopējais platums 110 mm

Kopējais svars 3,969 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Pelēks / bez marķējuma
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	68 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	48 mm
Pagrieziena rādiuss	112,5 mm
Grozāms savienojums	225 mm
	✓
Kupola diametrs	111 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# KAPPA

9681IFP125P63 CL67

EAN 4031582366143

Pasūtījuma numurs 00838191



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# KAPPA

9681IFP125P63 CL67

EAN 4031582366143

Pasūtījuma numurs 00838191



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

