

LEVINA

5371PJP125P30-11 7001/6032

EAN 4031582351736



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Levina
Type	Roulette pivotante avec Blocage directionnel
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	161 mm
Largeur totale	59 mm
Poids global	0.57 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Slim
Pivot	Deux courses de balles
Couleur de la chape	Gris argent (RAL7001)
Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	100.5 mm
Diamètre d'encombrement	201 mm
Diamètre du dôme	59 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Largeur du corps	32 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	11 mm



Prix
Universal
Design



Deutscher
Designer
Club

LEVINA


5371PJP125P30-11 7001/6032

EAN 4031582351736

Numéro de commande 00038132
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Prix
Universal
Design



Deutscher
Designer
Club