产品信息

LEVINA

5370XSP100R05-28x45

EAN 4031582360271



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Levina
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	是
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	40 °C
总高	137 mm

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	修身
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	36 mm
旋转半径	86 mm
转向干涉	172 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺，导电
胎面材料	聚氨酯，注塑，导电
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度 （D）	40 肖氏 D

固定件

固定件类型	实心阀杆圆形
螺栓直径	28 mm
螺栓长度	45 mm

通用设计奖

德国设计师俱乐部（DDC）

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LEVINA


5370XSP100R05-28x45


EAN 4031582360271

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings







通用设计奖

德国设计师俱乐部（DDC）

© Copyright 2026 TENTE International GmbH