



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

#### PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

#### KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Agila                              |
| Type                         | Bokwiel                            |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 75 kg                              |
| Elektrisch geleidend         | Ja                                 |
| Roestvrij                    | Nee                                |
| Statisch draagvermogen       | 150 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                              |
| Totale hoogte                | 100 mm                             |
| Totale breedte               | 43 mm                              |
| Totaal gewicht               | 0,16 kg                            |

#### BEHUIZING

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm                  | Breed              |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd |
| Diameter koepel            | 43 mm              |

#### WIEL

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen, elektrisch geleidend          |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend |
| Lagering                      | Glijlager                                    |
| Wielkleur                     | Zilvergrijs (vergelijkbaar met RAL7001)      |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer                |
| Diameter                      | 75 mm                                        |
| Breedte Loopvlak              | 25 mm                                        |
| Breedte wielkern              | 25 mm                                        |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A                                   |

#### FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 67 mm              |
| Breedte plaat               | 60 mm              |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 40 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 48 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 40 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 48 mm              |
| Diameter plaatgat           | 6,3 mm             |

# AGILA

2478YGO075P60-67x60

EAN 4031582342000

Bestelnummer 00029054  
Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

