



La imatge pot diferir del producte original.

#### ACTUACIÓ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ ○ |

#### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Nom del producte           | Agila                              |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 40 kg                              |
| Conducció elèctrica        | No                                 |
| Inoxidable                 | No                                 |
| Tracidad de carga estàtica | 80 kg                              |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                             |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                              |
| Alçada total               | 69 mm                              |
| Àmplia general             | 43 mm                              |
| Pes total                  | 0,18 kg                            |

#### SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material d'habitatge | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Color                | Passivat blau       |
| Desplaçament         | 24 mm               |
| Scio de giro         | 82 mm               |
| Sterferencia de giro | 164 mm              |
| Dome Dictel          | 41 mm               |

#### RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida                     |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat           |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Roda de color                       | Verd de plata (RAL7001)       |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespatlles        |
| Diàmetralització                    | 50 mm                         |
| Banda de rodadura ample             | 19 mm                         |
| Corporació ample                    | 19 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                    |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                    |

#### FITACIÓ

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tipus de Fitting        | Forat per a cargol                                                         |
| Pern Diàmetre del forat | 11 mm                                                                      |
| Col·lecció              | Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. |

# AGILA

2475UAP050P30-11

EAN 4031582404302

Número de comanda 00033321  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

